



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX PU 500

Polyuretanové lepidlo

Univerzální použití

Pro gumové podlahové krytiny a parkety

Velmi nízké emise

Bez ředidel

Neobsahuje vodu

Velmi vysoká pevnost a přídržnost

Outdoor - oblast sportovišť



Produkt systému ARDEX

Obzvláště dobré adhezní vlastnosti v systému se stěrkami ARDEX

Člen Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.,GEV

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Výrobce s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PU 500

Polyuretanové lepidlo

Oblast použití:

Reaktivní pryskyřičné lepidlo pro lepení podlahovin z gumy, pryže

S hladkou nebo profilovanou zadní stranou, laminát a outdoorové sportovní a jiné povrchy a lepení 10 mm masivních parket a mozaiky, vlysů, parket s vysokou hranou hotových parket, exotických parket, dřevěné dlažby, RE na savých a nesavých površích.

Splňuje požadavky podle DIN 281 »lepidla na parkety«.

Druh výrobku:

Dvousložkový polyurethan s aditivy.

S velmi nízkými emisemi podle směrnic GEV.

Příprava podkladu:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 »zpracování parket« popř. DIN 18365 »zpracování podlahových krytin«

Musí být zvláště rovný, trvale suchý, pevný, nosný, prostý separačních částic, bez trhlin, tak i pevný v tlaku a tahu, nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrková práce budou provedeny odpovídajícím způsobem vhodnou stěrkovací hmotou ARDEX ve spojení s přednáteřem ARDEX.

V systému ARDEX:

ARDEX PU 500 v kombinaci se stěrkovací hmotou ARDEX slouží k optimálnímu přilepení podlahové krytiny.

Při použití ARDEX PU 500 doporučujeme ARDEX K24 obzvláště pod parkety.

Příprava:

Dno nádoby tvrdidla propíchněte na více místech špičí předmětu a nechte vytéct plně do nádoby s pryskyřicí. Následně odeberte nádobu s tvrdidlem a důkladně zamíchejte záměs vhodným míchadlem (např. vrtačkou s odpovídající míchací násadou.), dokud nevznikne jednotná barva (300 do 600 ot./min., cca. 3 minuty). Namíchejte jen tolik lepidla, aby mohlo být zpracováno do 50 minut.

ARDEX PU 500 se zpracovává zubovou stěrkou rovnoměrným nanášením na odpovídající podklad.

Vyvarujte se tvorby louží lepidla.

Gumu popř. pokládaný materiál položte v době otevřenosti lepidla a usadte poklepáním popř. přitlačením.

Při lepení gumových povrchů, laminátů a hotových parket, okamžitě odstraňte vystupující lepidlo ve spárách.

Dbejte na dostatečné pokrytí zadní strany krytiny lepidlem. Dutiny na zadní straně gumové krytiny s nopy musí být plně vyplněny lepidlem.

Gumové povrchy ještě jednou po cca. 2 hodinách přitlačit a popř. přiválcovat.

Pokládané plochy je lépe během prvních 4–6 hodin nezatěžovat chůzí.

Nářadí očistěte okamžitě po použití.

Povrchové ošetření parket může být provedeno již po 24–48 hodinách.

Vedle těchto údajů je nutné dbát na návody pro pokládku parket, popř. výrobce podlahovin, tak i toho času platících norem a pravidel oboru.

Doporučená zubová stěrka a nanášené množství:

Zubová stěrka je vybrána tak, aby zajistila dostatečné pokrytí zadní strany krytiny.

Hrubě strukturované zadní strany vyžadují hrubější zubovou stěrku.

Doporučujeme následující zubové stěrky:

**A 2** např. pro gumové krytiny s hladkou zadní stranou
Zubová stěrka TKB—A 2
Vrstva: cca. 400 g/m^{2*}

**B 1** např. pro gumové krytiny s nopy s broušenou zadní stranou
Zubová stěrka TKB—B1
Vrstva: cca. 700 g/m^{2*}

**Pajarito 21** např. pro gumové krytiny s nopy s čepovitou zadní stranou
Zubová stěrka Pajarito 21
Vrstva: cca. 1200 g/m^{2*}

**B 3** např. pro 10 mm masivní, mozaikové parkety, malý formát hotových parket, parket s vysokou hranou, lamelových parket a laminátových povrchů
Zubová stěrka TKB—B3
Vrstva: cca. 1000 g/m^{2*}

**Pajarito 4** např. pro vlysů a dřevěné dlaždice
Zubová stěrka Pajarito 4
Vrstva: cca. 1100 g/m^{2*}

**Pajarito 56** např. pro velký formát hotových dilů parket, laminátových povrchů
Zubová stěrka Pajarito 56
Vrstva: cca. 1000 g/m^{2*}

*) vrstva je zjišťována stěrkami Pajarito na stěrkových hmotách ARDEX B 3

Upozornění:

Zdraví škodlivý při vdechování Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte vhodný ochranný oděv ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Technická data dle norem kvality ARDEX:

Surovinový základ: polyurethan, dvousložkový
Spotřeba materiálu: 400–1200 g/m²,
Podle zadní strany krytiny
a použité zubové stěrky

Teplota při zpracování: ne pod +15 °C
Poměr míchání: 7 objemových dílů složky A
1 objemových dílů složky B

Doba zpracování: cca. 30 min.

Doba odvětrávání: žádná

Doba otevřenosti: během 50 min.,
po zamíchání, při +20°C
65% relativní vlhkosti
vzduchu

Čistící prostředek: před vytvrzením: aceton

Vhodné pro kolečkový nábytek: ano

Vhodné pro podlahové topení: ano

Značení podle GefStoffV: složka A: žádné
složka B: Xn-»zdraví
škodlivé«, obsahuje
Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat

Dbejte na doporučení
uvedená na nádobách!

Značení podle ADR, GGVS, VbF: žádné

EMIkód: EC 1

GISkód: RU 1

Balení: dvousložkové balení,

Obsah: 6 kg

Skladování: v chladu, otevřená balení
okamžitě spotřebujte.

Doba skladování: v suchých místnostech
min. cca. 12 měsíců
v originálním balení